

U-110Chibi(以下U-110)は交流100Vを電源とするUHF会話用発信機です。

交流100Vは2本の線で供給されていますが、この2本の線をおのおのU-110のワニ口クリップではさんで接続します。

わかりやすい例で言いますと、コンセントの2個の金属プラグをおのおのワニ口クリップではさむ感じです。U-110に電源スイッチはありませんので、通電していれば、これで発信を開始します。

ワニ口クリップ同士を絶対に接触させないことに注意してください。あやまってショートさせるとブレーカーが落ちます。くれぐれもご注意ください。安全を考えるのならブレーカーを落として、通電をやめてからセットすることになります。

接続する場所は交流100Vが来ている場所ならどこでもOKです。U-110は本体に高感度なマイクを内蔵しており、U-110周囲15m程度の音は驚くほど小さい音でも集音可能です。いわゆる会話レベルなら、ごく小声でもOKですし、静かな場所であれば衣擦れもわかります。15m以上でも同一の室内なら問題なく集音します。むしろ冷蔵庫のコンプレッ



130223D

サー音など常時出ているよけいな音を拾わない配慮が必要でしょう。

電池が不要だからと付けっぱなしにするのは、おすすめしません。第三者による受信の可能性が増えますし、わたぼこりなどのゴミがワニ口クリップ部分に付着することも考えられるからです。

U-110は内部線材に難燃性、不燃性のものを使用しており、過電流が流れた場合は、内部の安全回路が機能し、断線する構造になっております。

